

## 簡易タイプ

簡易型塩素連続注入器

# 日曹ハイクロネーター N-20型

◇対象：500～2000m<sup>3</sup>

シンプル機能で塩素管理◆動力を必要としない簡易型塩素注入滅菌器50mプールに最適です！



### 使用薬剤

日曹ハイクロロンLT-200 日曹ハイクロロンLT-100  
日曹ハイクロロンHB-200S

### シンプル設計

非常にシンプルな機能です。動力は不要ですから、故障が少なく操作は単純です。また、塩素による腐蝕に強い塩化ビニール製品です。

### 付帯工事が不要

設置には簡単な配管工事だけで、大がかりな設備を必要としません。また、設置場所も選びません。

仕様	幅(mm)	奥行き(mm)	高さ(mm)	重量/本体(kg)
	400	500	850	47
接続配管	最大使用圧力(MPa)		薬剤最大充填量(kg)	
	0.19		20	
仕様	入口	出口	ドレン	
	20A	20A	20A	

※改良により、外観・仕様が変更になる場合があります。  
※使用前、設置前に、付属の取扱説明書を必ずお読みください。

## 屋内タイプ

屋内プール専用塩素連続注入器

# 日曹ハイクロネーター N-30型

◇対象：100～500m<sup>3</sup>

シンプル機能で塩素管理◆動力を必要としない屋内用塩素注入滅菌器



### 使用薬剤

日曹ハイクロロンLT-200 日曹ハイクロロンHB-200S

### シンプル機能

動力を必要としないシンプルな設計です。簡単な操作で、確実に遊離残留塩素値をコントロールします。また、腐食などに強い合成樹脂製ですから、故障が少なくメンテナンスも簡単です。

### シャワーリング方式

シャワーリング方式で薬筒内の錠剤に水をかけることによって、錠剤の溶解量を一定にすることが可能になりました。

### 省スペース

コンパクトな設計で、狭い場所にも設置が可能です。

仕様	幅(mm)	高さ(mm)	重量/本体(kg)
	φ450	900	9
接続配管	最大使用圧力(MPa)		薬剤最大充填量(kg)
	0.15		3.2
仕様	入口	出口	ドレン
	16A	20A	20A

※改良により、外観・仕様が変更になる場合があります。  
※使用前、設置前に、付属の取扱説明書を必ずお読みください。